


# Reduktorius EMGA-40-P-G5-SAS-40

Gaminio numeris: 552187

FESTO

Suitable for servo motors.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	40 mm
Variklio flanšo dydis	40 mm
Posūkio tarpelis	0,25 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	5:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	18.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	14 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,019 kgcm <sup>2</sup>
Maksimalus sukimo momentas	22 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	98 %
Atsparumas sukimui	1 Nm/arcmin
Produkto svoris	350 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	40G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	40A
Informacija	atitinka RoHS