


Reduktorius EMGA-80-P-G3-SAS-70

Gaminio numeris: 552192

FESTO

Suitable for servo motors.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	80 mm
Variklio flanšo dydis	70 mm
Posūkių tarpelis	0,12 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	3:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	7.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	85 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,77 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	136 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	98 %
Atsparumas sukimui	6 Nm/arcmin
Produkto svoris	2.100 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	80G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	70A
Informacija	atitinka RoHS