


Reduktorius EMGA-160-P-G3-SAS-140

Gaminio numeris: 552200

FESTO

Suitable for servo motors.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	160 mm
Variklio flanšo dydis	140 mm
Posūkių tarpelis	0,1 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	3:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	6.500 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	400 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	12,14 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	640 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	98 %
Atsparumas sukimui	38 Nm/arcmin
Produkto svoris	18.000 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	160G
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	140A
Informacija	atitinka RoHS