


Slopintuvai UOS-1

Gaminio numeris: 552252

FESTO

instaliavimui kartu su lėto paleidimo vožtuvu MS6-SV.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Sandarinio tipo ant varžto	Be tarpiklio
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Atviras slopintuvas
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Garso slėgio lygis	75 dB(A)
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Montavimo tipas	Su išoriniu sriegiu
Produkto svoris	200 g
Pneumatinis pajungimas	G1
Material of silencer insert	PE
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	POM
Material sleeve	Aliuminio liejinys