

Apvalus cilindras DGS-25- -PPV-S6

Gaminio numeris: 552394
Nebetiekiamas produktas



FESTO

Su valdoma amortizacija abiejuose galuose.

Šis elementas tiekiamas per Festo atstovybę Brazilijoje.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2016. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge

Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 500 mm
Stūmoklio diametras	25 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	Be
Variantai	Sandarikliai atsparūs karščiui iki 120°C
Darbinis slėgis	1 ... 12 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 120 °C
Dempferiavimo ilgis	16 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	247 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	295 N
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija apie uždengimą	Plienas Galvanizuota
Informacija apie sandariklius	FPM
Informacija apie stūmoklio kotą	Termiškai apdirbtas plienas
Informacija apie cilindro įvorę	aukštai legiruotas plienas