


Slėgio reguliatorius LR-1/8-F

Gaminio numeris: 552420

FESTO

Be manometro, tvirtinimas ant pulto, slėgis iki 12 bar.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Diafragmos reguliatorius su uždaru suslėgto oro padavimu
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su pirminiu slėgio kompensatoriumi su antriniu išmetimu
Manometras	Prepared for G1/8
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 12 bar
Iėjimo slėgis 1	1 ... 20 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,2 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	420 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 80 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Produkto svoris	120 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Material seals	NBR
Material housing	Vario lydinys