

# Plastikiniai vamzdeliai

## PAN-VO-4X0.75-BL

Gaminio numeris: 552439

FESTO

Nepalaikantis degimo



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	6 mm
Išorinio diametro matavimas	4 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	20 mm
Vidinis diametras	2,6 mm
Min. lenkimo spindulys	5 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 12 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Vanduo Mineralinė alyva
Aplinkos temperatūra	-30 ... 90 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,037 kg/m
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	A 68 +/-3 D 53 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie žarneles	Poliamidas 12 PVC-P