


Sujungimo kolektorius VABM-C7-12G-G18-9

Gaminio numeris: 552668

FESTO

VOVG solenoidiniam skirstytuvui su išoriniu oro valdymu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	9
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Produkto svoris	231 g
Valdomas oro portas 12	M3
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys