

Optinio pluošto kabelis SOOC-DS-P-M3-1-R10

Gaminio numeris: 552804
Nebetiekiamas produktas

FESTO

tinka šviesolaidininkiniam prietaisui SOE4.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------------|--|
| Informacija | atitinka RoHS |
| Matavimo metodas | Difuzinis optinis jutiklis |
| Mažiausias objekto skersmuo | 0,05 mm |
| Šviesolaidžiai- ypatybės | Precizinis |
| Darbo diapazonas | 12 mm |
| Aplinkos temperatūra | -55 ... 70 °C |
| Galvos dydis | M3 |
| Šviesolaidžių ilgis | 1 m |
| Min. lenkimo spindulys | 10 mm |
| Maksimalus priveržimo momentas | 1 Nm |
| Išorinis diametras | 1,25 mm |
| Material housing | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material fibre-optic | PE |
| Apsaugos klasė | IP66 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |