


# Optinio pluošto kabelis SOOC-TB-P-M4-2-R15

Gaminio numeris: 552823

FESTO

tinka šviesolaidininkiniam prietaisui SOE4.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Informacija	atitinka RoHS
Matavimo metodas	Šviesos barjero optinis jutiklis
Mažiausias objekto skersmuo	0,2 mm
Šviesolaidžiai- ypatybės	Precizinis
Darbo diapazonas	120 mm
Aplinkos temperatūra	-55 ... 70 °C
Galvos dydis	M4
Šviesolaidžių ilgis	2 m
Min. lenkimo spindulys	15 mm
Maksimalus priveržimo momentas	2 Nm
Išorinis diametras	2,2 mm
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material fibre-optic	PE
Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III