

# Optinio pluošto kabelis SOOC-TB-M4-2-R25-T1

Gaminio numeris: 552826

FESTO

tinka šviesolaidininkiniam prietaisui SOE4.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Matavimo metodas	Šviesos barjero optinis jutiklis
Mažiausias objekto skersmuo	0,35 mm
Šviesolaidžiai- ypatybės	Aukšta temperatūra
Darbo diapazonas	400 mm
Aplinkos temperatūra	-55 ... 115 °C
Galvos dydis	M4
Šviesolaidžių ilgis	2 m
Min. lenkimo spindulys	25 mm
Maksimalus priveržimo momentas	2 Nm
Išorinis diametras	2,2 mm
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie medžiaga, stiklo pluošto kabelis	PE
Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo korozijai klasė CRC	1