


Optinio pluošto kabelis SOOC-TB-P-C5-2-R10

Gaminio numeris: 552828

FESTO

tinka šviesolaidininkiniam prietaisui SOE4.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Informacija	atitinka RoHS
Matavimo metodas	Šakutės formos šviesos barjero optinis jutiklis
Mažiausias objekto skersmuo	0,2 mm
Šviesolaidžiai- ypatybės	Šakutės formos šviesos barjero optinis jutiklis
Darbo diapazonas	5 mm
Aplinkos temperatūra	-55 ... 70 °C
Galvos dydis	Stačiakampis 41x15x7 mm Šakutės tarpas 5x29 mm
Šviesolaidžių ilgis	2 m
Min. lenkimo spindulys	10 mm
Išorinis diametras	1,25 mm
Material housing	ABS
Material fibre-optic	PE
Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III