


# Slėgio stiprintuvas DPA-63-16-CRVZS20

Gaminio numeris: 552935

FESTO

tai slėgio stiprintuvo ir suslėgto oro talpos junginys.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Stūmoklio diametras	63 mm
Apimtis	20 l
Montavimo pozicija	žemėjantis kondensato vamzdis
Konstrukcija	Dvikotis slėgio stiprintuvas su suslėgto oro talpa su manometru su atbuliniu vožtuvu
Manometras	su manometru
Output pressure 2	0,4 ... 1,6 MPa
Išėjimo slėgis 2	4 ... 16 bar
Output pressure 2	58 ... 232 psi
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Slėgio reguliavimo diapazonas Mpa	0,4 ... 1,6 MPa
Slėgio valdymo diapazonas	4 ... 16 bar
Slėgio reguliavimo diapazonas psi	58 ... 232 psi
Iėjimo slėgis 1	2 ... 8 bar
Slėgis įėjime 1 Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Slėgis įėjime 1psi	29 ... 116 psi
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Maksimalus užveržimo momentas, vandens separatorius	27 Nm
Produkto svoris	21.500 g
Montavimo tipas	Su veržlėmis
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-12
Pneumatinis pajungimas, portas 2	KD4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Slopintuvas
Informacija	atitinka RoHS
Material of air reservoir	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis