

Smulkus filtras MS9-LFM-N3/4-BUV

Gaminio numeris: 553092

FESTO

1 µm filtras, metalinė kolba, automatinis kondensato išleidimas, srauto kryptis iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Serijos	MS
Dydis	9
Konstrukcija	Pluoštinis filtras
Filtravimo laipsnis	1 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota Rankinis momentinis kontaktas
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Oro švarumo klasė išėjime	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	7.000 l/min
Mažiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	350 l/min
Filtro efektyvumas	99,99 %
Maksimalus kondensato kiekis	225 ml
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Liekamasis tepalas	0,5 mg/m ³
Nesprogi aplinkos temperatūra	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Pneumatinis pajungimas, portas 1	3/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	3/4 NPT
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material of cover	PA
Material filter	Boro silikato pluoštas
Material bowl	Aliuminio liejinys
Material screen	PA
Material seals	NBR
Produkto svoris	2.000 g