


Smulkus filtras MS9-LFM-N3/4-BUM-DA

Gaminio numeris: 553098

FESTO

1 µm filtras, metalinė kolba, rankinis kondensato išleidimas, su monometru, srauto kryptis iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Serijos | MS |
| Dydis | 9 |
| Konstrukcija | Pluoštinis filtras |
| Filtravimo laipsnis | 1 µm |
| Kondensato drena | Rankinis pasukimas |
| Darbinis slėgis | 0 ... 20 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] |
| Oro švarumo klasė išėjime | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3] |
| Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei | 7.000 l/min |
| Mažiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei | 350 l/min |
| Filtro efektyvumas | 99,99 % |
| Maksimalus kondensato kiekis | 225 ml |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Liekamasis tepalas | 0,5 mg/m ³ |
| Diferencinis slėgis | Vaizdinis indikatorius |
| Nesprogi aplinkos temperatūra | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | 3/4 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | 3/4 NPT |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |
| Material of cover | PA |
| Material filter | Boro silikato pluoštas |
| Material bowl | Aliuminio liejinys |
| Material screen | PA |
| Material seals | NBR |
| Produkto svoris | 2.000 g |