

Pajungimo kabelis MHJ9-KMH-0,5-MF

Gaminio numeris: 553121

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	RCM Mark
Papildomos funkcijos	Kibirščių slopintuvas Reduction of holding current with energy recovery Safety shut-off
Montavimo tipas	Su kiauryme su bėgeliu Pasirenkamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	40 g
Elektrinis pajungimas	2-kojelės / 2-kojelės / 4-laidai Tiesus lizdas / tiesus lizdas / kabelis
Nominalus DC įtampos lygis	12 ... 53 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	darbinei įtampai
Nuoroda veikimui	Maitinimo šaltinis turi užtikrinti mažiausiai 1,7 A maitinimą be įtampos svyravimų.
Informacija apie galios sąnaudas	prie mažos srovės 2.0 W, prie didesnės srovės 7.0 W
Budėjimo ciklas	100 % Laikytis elektromagnetinių skirstytuvų eksploatacijos nurodymų.
Trigger signal range DC	3 ... 30 V
Note on feeder current	Linear rise 0.09 - 0.44 mA with a trigger signal of 3 - 15 V 0.44-15.44 mA with a trigger signal of 15-30 V
Input resistance	34 kOhm
Kabelio ilgis	0,5 m
Kabelio priedas	Statiniam panaudojimui
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvims in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM