


Sujungimo kolektorius MHJ9-PN16

Gaminio numeris: 553123

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	10 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	16 Galimas išpildymas pagal kliento pageidavimus
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Produkto svoris	390 g
Montavimo tipas	Su tvirtinimo kronšteinu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Be kanalo
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Anodised wrought aluminium alloy