


Vakuuminis filtras

VAF-DB-1/2

Gaminio numeris: 553141

FESTO

tam, kad filtruotų purvo daleles.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------------|---|
| Montavimo pozicija | Vertikalus |
| Filtravimo laipsnis | 80 µm |
| Darbinis slėgis | -0,95 ... 0 bar |
| Nuoroda į darbinį slėgį | Naudoti tik atvirose vakuomo sistemose |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Maksimalus priveržimo momentas | 20,5 Nm |
| Produkto svoris | 162 g |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją su sienos/paviršiaus tvirtinimu |
| Pneumatinis pajungimas | G1/2 |
| Vakuomo pajungimas | G1/2 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material filter | PE |
| Material housing | PP sustiprintas |
| Material bowl | PA |
| Tinkama numetimo impulsui | ≤ 7 bar |