

Apsauginės dumplės DADB-S1-50-S51-125

Gaminio numeris: 553483

FESTO

Standartiniam cilindrams pagal ISO 6432.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------------|---|
| Išorinis diametras | 57 mm |
| Dydis | 50 |
| Ėigos ribos | 51 ... 125 mm |
| Cilindro koto pailginimas | 48 mm |
| Konstrukcija | apvalus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Dumplių rinkinys su oro išleidimu |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a |
| Atsparumas radio bangoms | Dulkės Drožlės Alyva Tepalas Benzinas |
| Apsaugos klasė | IP54 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Produkto svoris | 75 g |
| Montavimo tipas | Su sriegine galvute su vidiniu sriegiu |
| Pneumatinis pajungimas | G1/4 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material adapter components | PA - sustiprintas |
| Material seals | NBR |
| Material bellows | NBR |
| Material threaded pin | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |