


Priartėjimo jutiklis SIEF-M12B-NS-K-L

Gaminio numeris: 553544

FESTO

Su kabeliu, vieno lygio montavimas



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	apvalus
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Informacija	atitinka RoHS
Nominalus suveikimo atstumas	3 mm
Aplinkos temperatūra	-30 ... 70 °C
Kartojimo tikslumas	0,16 mm
Jungiklio išėjimas	NPN
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimalus perjungimo dažnis, nuolatinė srovė	3.000 Hz
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampas lygis	10 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	3- šerdys Kabelis
Kabelio ilgis	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PU)
Dydis	M12
Instaliavimo tipas	vienu lygiu
Produkto svoris	105 g
Material housing	Žalvaris TPE-O chromu padengta
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP68
Triukšmų atsparumas magnetiniam laukui	Nuolatinės ir kintamos srovės magnetiniai laukai
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Užterštumo laipsnis	3