

Adsorbcinis džiovintuvas PDAD-09-N3/8


Gaminio numeris: 553757
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Sausam ir švariam suslėgtam orui.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2016. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Horizontaliai Vertikalus
Konstrukcija	Šalto regeneravimo adsorbcinis džiovintuvas
Iėjimo slėgis 1	4 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams
Slėgio rasos taškas	-40 °C
Slėgio rasos taškas prie sumažinto slėgio	-70 °C
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [2:2:2] prie -40°C Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [2:1:2] prie -70°C
Terpės temperatūra	2 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 50 °C
Produkto svoris	13.000 g
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT3/8-18
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT3/8-18
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys