


# Plastikiniai vamzdeliai PEN

Gaminio numeris: 553769

FESTO

Praūome atkreipti dėmesį į mažiausią užsakomą kiekį.



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	4 ... 16 mm
Vidinis diametras	2,7 ... 10,8 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Leidimas	TŪV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:] Water as per manufacturer's declaration at <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Švaros klasė	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Aplinkos temperatūra	-30 ... 60 °C
Spalva	mėlynas geltonas žalias bespalvis raudonas Juodas sidabrinis baltas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	PE