

Plastikiniai vamzdeliai

PAN-12X1,75-BL-200

Gaminio numeris: 553898

FESTO

standartinė O.D šlangutė, gali atlaikyti aukštas šilumines ir mechanines apkrovas.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	12 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	64 mm
Vidinis diametras	8,4 mm
Min. lenkimo spindulys	29 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,7 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 17 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 246,5 psi
Leidimas	TÜV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,06 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 12mm
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	D 55 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	TPE-A