

# Plastikiniai vamzdeliai PAN-12X1,75-SW-200

Gaminio numeris: 553904

FESTO

standartinė O.D šlangutė, gali atlaikyti aukštas šilumines ir mechanines apkrovas.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	12 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	64 mm
Vidinis diametras	8,4 mm
Min. lenkimo spindulys	29 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,7 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 17 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 246,5 psi
Leidimas	TÜV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,06 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 12mm
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	D 55 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	TPE-A