


Enkoderio jungtis CECX-C-2G1

Gaminio numeris: 553977

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Nominali įtampa	19,2 - 30 VDC
Energijos sąnaudos 5 V	0,65 W
Aplinkos temperatūra	5 ... 55 °C
Saugojimo temperatūra	-40 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	10 - 95 %
Apsaugos klasė	IP20
Saugumo klasė	III
Produkto svoris	140 g
Vibracijos nejautrumo bandymas	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Smūgio nejautrumo bandymas	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pusė sinusoidės)
Elektrinės jungties technologija, įėjimas/išėjimas	Lizdų juosta, žingsnis 5,08 mm
Būsenų indikavimas	LED geltonas = receive LED žalia = galingumas
Enkoderio įėjimai, skaičius	4
Enkoderio įėjimai, skiriamoji geba	Nuo 16 iki 32 bitų Reguliuojamas per programinę įrangą
Enkoderio įėjimai, signalo diapozonas	SSI (RS422) Dvejetainis / Grėžaus nustatoma naudojant programinę įrangą
Encoderio įėjimai, Baud norma	125, 250, 500, 1000 kBit/s Reguliuojamas per programinę įrangą
Enkoderio įėjimai, generatoriaus maitinimo įtampa	Nuolatinės srovės 24 V (250 mA / kanalui)
Enkoderio įėjimai, sujungimo technika	RJ45
Enkoderio įėjimai, galvaninis atskyrimas	Ne