


Elektrinė sąsaja CECX-S-2S1

Gaminio numeris: 553978

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Energijos sąnaudos 5 V	0,4 W
Aplinkos temperatūra	5 ... 55 °C
Saugojimo temperatūra	-40 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	10 - 95 %
Apsaugos klasė	IP20
Saugumo klasė	III
Produkto svoris	132 g
Vibracijos nejautrumo bandymas	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Smūgio nejautrumo bandymas	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pusė sinusoidės)
Būsenų indikavimas	LED (būvis)
Nuosekli sąsaja, skaičius	2
Serijinė sąsaja, tipas	RS 232
Nuosekli sąsaja, prijungimo technika	Kištukas Sub-D 9 galvučių
Serijinė sąsaja, perdavimo greitis	1200 ... 115200 Bit/s Reguliuojamas per programinę įrangą
Serijinė sąsaja, galvaninis atskyrimas	Ne