


Magistralės sąsaja CECX-B-CO

Gaminio numeris: 553980

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Nominali įtampa	19,2 - 30 VDC
Štampa/ galia išėjime	Max. Išėjimo galia 24 V: 45 W maks. 5 V galingumas: 8,5 W
Energijos sąnaudos 24 V	6,5 W
Aplinkos temperatūra	5 ... 55 °C
Saugojimo temperatūra	-40 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	10 - 95 %
Apsaugos klasė	IP20
Saugumo klasė	III
Produkto svoris	121 g
Vibracijos nejautrumo bandymas	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Smūgio nejautrumo bandymas	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pusė sinusoidės)
Elektrinės jungties technologija, įėjimas/išėjimas	Lizdų juosta, žingsnis 5,08 mm
Būsenų indikavimas	LED (būvis) LED geltonas = perdavimas LED žalias = priėmimas
Feldbus jungtis	CAN-Bus
Feldbus jungtis, pajungimo technika	Kištukas Sub-D 9 galvučių
Feldbus jungtis, perdavimo greitis	125, 250, 500, 800, 1000kbit/s nustatoma sukioju jungikliu
Feldbus jungtis, galvaninis atskyrimas	Ne