


Skirstytuvų sala VTUB-12

Gaminio numeris: 553983

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Elektrinis valdymas	Fieldbus Daugiakontaktė jungtis
Elektrinių I/O sistema	Ne
Skirstytuvų salos tipas	23
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Terpės temperatūra	-5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Apsauga nuo tiesioginio ir netiesioginio kontakto	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Operating pressure MPa	0,28 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2,8 ... 8 bar
Nuoroda į darbinį slėgį	0 - 8 bar with external pilot air
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Skirstytuvų salos struktūra	Fiksuotas tinklelis
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	35
Maksimalus slėgio zonų skaičius	18
Veikimo būdas	elektrinis
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės 3/2 atviras, vienos ritės 5/2 bistabilus 5/2 vienos ritės
Skirstytuvo dydis	12 mm 24 mm
Didžiausias nominalus srautas	400 l/min at 12 mm
Plotis	12 mm 24 mm
Nominalus dydis	3 mm
Oro išmetimo funkcija	nedroselijuojantis
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %