


# Pajungimo kabelis

## NEBU-M12G5-E-2.5-W2-M8G4-V1

Gaminio numeris: 554034

FESTO

For connecting the pressure transmitter SPTW to the signal converter SVE4.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104
Cable identification	with 2x label holders
Produkto svoris	74 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	apvalus
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Electrical connection 1, number of pins/wires	5
Electrical connection 1, occupied pins/wires	2
Electrical connection 1, type of mounting	Screw lock
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	apvalus
Electrical connection 2, connection type	Kištukas
Electrical connection 2, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 2, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 2, number of pins/wires	4
Electrical connection 2, occupied pins/wires	2
Electrical connection 2, type of mounting	Screw lock
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 30 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	3 A
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio priedas	Suitable for energy chains
Laido bandymo sąlygos	Atsparumas lenkimui pagal Festo normas, bandymo sąlygos pagal užklausimą. Bandymas pagal užklausimą Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 28 mm
Bending radius, fixed cable installation	12 mm
Bending radius, flexible cable installation	39 mm
Kabelio skersmuo	3,8 mm
Kabelio skersmens tolerancija	± 0,1 mm
Kabelio struktūra	2x0,25
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,25 mm <sup>2</sup>
Apsaugos klasė	IP65 IP68 IP69K
Note on degree of protection	Sumontuotas
Special characteristics	alyvai atsparūs
Aplinkos temperatūra	-25 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive

Savybės	Reikšmė
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS Be halogeno Free of phosphoric acid ester
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material housing	TPE-U(PUR)
Korpuso spalva	Juodas
Material screw-type lock	Nickel-plated brass
Material seals	NBR
Material electrical contact	Gold-plated copper alloy
Material insulation	PP