


# Stabdymo cilindras DFST-80-40-L-Y4-A

Gaminio numeris: 555576  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su spyruokle ir svirtimi, priekyje reguliuojamas amortizatorius.  
Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	40 mm
Stūmoklio diametras	80 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Vertikalus
Darbo režimas	vienpusio veikimo traukimo veiksmas
Konstrukcija	Stūmoklio kotas su alkūnine svirtele
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Svirties padėties indikacija	induktyviniams jutikliams
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Kreipiamosios kotas
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Smūgio jėga	6.000 N
Produkto svoris	6.850 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Material cover	Padengtas aliuminiu
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminio liejinys
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis