


Galvute veikiamas skirstytuvas VMEM-STC-M32C-M-G18

Gaminio numeris: 555620
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija | 3/2 uždaras, vienos rėtės |
| Veikimo būdas | mechaninis |
| Plotis | 20 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 500 l/min |
| Darbinis slėgis | 3,5 ... 8 bar |
| Konstrukcija | Mažytė vieta |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Nominalus dydis | 4 mm |
| Instructions for use | Do not use as mechanical stop |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Valdomas oro tiekimas | Vidinis |
| Maksimalus perjungimo dažnis | 3 Hz |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Veikimo jėga | 15,5 N |
| Max. force on actuator | 80 N |
| Produkto svoris | 152 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1/8 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material cover | POM |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aliuminio liejinys anoduotas |