


Variklio kabelis NEBM-T1G6-T1G6-2.5

Gaminio numeris: 556794

FESTO

For connecting the motor and controller



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Kabelio priedas	tinkamas lanksčiai kabelio apsaugai
Užterštumo laipsnis	3
Apsaugos klasė	Sumontuotas IP65
Aplinkos temperatūra esant lanksčiai kabelių instaliacijai	-40 ... 90 °C
Aplinkos temperatūra	-50 ... 90 °C
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	60 mm
Kabelio struktūra	Ekranuotas 6 x 1 mm ²
Kabelio skersmuo	8 mm
Kabelio ilgis	2,5 m
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PUR)