



# Galvute veikiamas skirstytuvas VMEM-S-M52-M-G14

Gaminio numeris: 556903  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 vienos ritės
Veikimo būdas	mechaninis
Plotis	25 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	1.000 l/min
Darbinis slėgis	-0,95 ... 10 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	6 mm
Instructions for use	Do not use as mechanical stop
Valdymo tipas	tiesioginis
Maksimalus perjungimo dažnis	3 Hz
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Veikimo jėga	40 N
Max. force on actuator	260 N
Produkto svoris	320 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas