


Kompaktiškas cilindras ADN-3"-1/2"-A-P-A

Gaminio numeris: 557155

FESTO

Pagal ISO 21287, su padėties identifikavimu ir išoriniu stūmoklio koto sriegiu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	0,5 "
Stūmoklio diametras	3"
Stūmoklio koto sriegis	5/8-18 UNF-2A
Paremtas standartu	ISO 21287
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Koto galas	Išorinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Profilinis velenas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Operating pressure	14,5 ... 145 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Smūgio energija galinėse padėtyse	1,327 ft-lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	635,535 lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	678,024 lbf
Judanti masė 0 mm eigos	14,16 oz
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	2,797 oz
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	46,02 oz
Papildomas svoris 10mm ilgiui	0,885 oz
Montavimo tipas	Su kiauryme su vidiniu sriegiu su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	1/8 NPT
Material of flange screw	Plienas
Material cover	Die-cast aluminium, coated
Material of dynamic seals	TPE-U(PU)
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas
Material cylinder barrel	Smooth-anodised wrought aluminium alloy