


Kompaktiškas cilindras ADNGF-1"-1/4"-P-A

Gaminio numeris: 557223

FESTO

Pagal ISO 21287, su slydimu kreipiančiosiomis.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Eiga | 0,25 " |
| Stūmoklio diametras | 1" |
| Paremtas standartu | ISO 21287 |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Stūmoklis Stūmoklio kotas Profilinis velenas |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Apsauga nuo momento/kreipiamosios | Kreipiamosios kotas su jungu |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | 1 ... 10 bar |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -4 ... 176 °F |
| Smūgio energija galinėse padėtyse | 0,221 ft-lbf |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 55,528 lbf |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 66,319 lbf |
| Judanti masė 0 mm eigos | 3,009 oz |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 0,991 oz |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 6,761 oz |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 0,389 oz |
| Montavimo tipas | Su kiauryme su vidiniu sriegiu su priedais Pasirenkamas |
| Pneumatinis pajungimas | 10-32 UNF-2B |
| Material of flange screw | Plienas |
| Material cover | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material seals | NBR |
| Material of dynamic seals | TPE-U(PU) |
| Material end plate | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas |
| Material cylinder barrel | Smooth-anodised wrought aluminium alloy |