


# Kompaktiškas cilindras ADNGF-3"-3"-P-A

Gaminio numeris: 557278

FESTO

Pagal ISO 21287, su slydimo kreipiančiosiomis.



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Eiga   | 3 "  |
| Stūmoklio diametras                                      | 3"   |
| Paremtas standartu                                       | ISO 21287  |
| Dempferiavimas   | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių                                  |
| Montavimo pozicija                                       | Bet koks   |
| Konstrukcija   | Stūmoklis<br>Stūmoklio kotas<br>Profilinis velenas                                 |
| Pozicijos atpažinimas                                    | priartėjimo jutikliams   |
| Apsauga nuo momento/kreipiamosios                        | Kreipiamosios kotas su jungu   |
| Operating pressure MPa                                   | 0,1 ... 1 MPa  |
| Darbinis slėgis  | 1 ... 10 bar   |
| Darbo režimas  | dvipusio veikimo   |
| Darbinė terpė  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei                  | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                            | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Aplinkos temperatūra                                     | -4 ... 176 °F  |
| Smūgio energija galinėse padėtyse                        | 1,327 ft-lbf   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 635,535 lbf  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 678,024 lbf  |
| Judanti masė 0 mm eigos                                  | 27,541 oz  |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui             | 3,434 oz   |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai                            | 59,401 oz  |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui                            | 1,522 oz   |
| Montavimo tipas  | Su kiauryme<br>su vidiniu sriegiu<br>su priedais<br>Pasirenkamas                   |
| Pneumatinis pajungimas                                   | 1/8 NPT  |
| Material of flange screw                                 | Plienas  |
| Material cover   | Die-cast aluminium, coated   |
| Material seals   | NBR  |
| Material of dynamic seals                                | TPE-U(PU)  |
| Material end plate                                       | Anodised wrought aluminium alloy   |
| Material piston rod                                      | aukštai legiruotas plienas   |
| Material cylinder barrel                                 | Smooth-anodised wrought aluminium alloy  |