


Mova

EAMB-18-9-8X16-10X12

Gaminio numeris: 558035

FESTO

tinka pavaroms su velenu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	8 mm
Laikiklio skersmuo 2	10 mm
Dydis	70
Nominalus ilgis	16 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	0,838 kgmm ²
Keičiamas momentas	12 Nm
Produkto svoris	29 g
Informacija	atitinka RoHS