

# Mova

## EAMB-24-6-15X21-16X20

Gaminio numeris: 558036

FESTO

tinka pavaroms su velenu.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	15 mm
Laikiklio skersmuo 2	16 mm
Dydis	80
Nominalus ilgis	21 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	3,1 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	29 Nm
Produkto svoris	68 g
Informacija	atitinka RoHS