

Ašies komplektas EAMM-A-S38-40A

Gaminio numeris: 558162

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Keičiamas momentas	6,5 Nm
Produkto svoris	370 g
Interface code, actuator	S38
Interface code, motor in	40A
Informacija	atitinka RoHS