


Įkišama/srieginė L-jungtis NPQM-L-M5-Q4-P10

Gaminio numeris: 558704

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 2,5 mm |
| Sandarinimo tipas ant varžto | Sandarinimo žiedas |
| Konstrukcija | L-shape |
| Dėžės dydis | 10 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 16 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 232 psi |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 70 °C |
| Nominalus užveržimo momentas | 1 Nm |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos | ± 20 % |
| Produkto svoris | 8,8 g |
| Montavimo tipas | External hexagon A/F 9 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis M5 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | For tubing outside diameter 4 mm |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Nikeliuotas varis |
| Material of tubing seal | NBR |