


Ašies komplektas EAMM-A-A19-40A

Gaminio numeris: 558894

FESTO

Tinka gembinei ašiai EGSA.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	19
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	10.000 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Inercijos masės momentas	1,06 kgmm ²
Keičiamas momentas	2,3 Nm
Produkto svoris	240 g
Informacija	atitinka RoHS