


Ašies komplektas EAMM-A-A22-57A

Gaminio numeris: 558897

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	22
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	8.000 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Inercijos masės momentas	6,06 kgmm ²
Keičiamas momentas	7,5 Nm
Produkto svoris	430 g
Informacija	atitinka RoHS