


Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-A22-70A

Gaminio numeris: 559787

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	22
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	4.000 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Inercijos masės momentas	10,13 kgmm ²
Tuščio eigos momentas	0,2 Nm
Keičiamas momentas	5,5 Nm
Produkto svoris	540 g
Informacija	atitinka RoHS