


# Valdikliai FED-CEC

Gaminio numeris: 559869  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

tinka elektrinių pavarų junginių valdymui iš operatoriaus pultelio.  
Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 % nesikondensuojantis
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Feldbus jungtis	CAN
Feldbus jungtis, pajungimo technika	Kištukas Sub-D 9 galvučių
Feldbus jungtis, perdavimo greitis	1 Mbit/s max. reguliuojamas
Eternetas, prijungimo kištukas	RJ45
Eternetas, kiekis	1
Eternetas, duomenų perdavimo greitis	10 Mbit/s
Eternetas, palaikomi protokolai	TCP/IP, EasyIP
Programinė įranga	CoDeSys provided by Festo
Programavimo kalba	pagal IEC 61131-3 Kontaktų diagrama (Ladder diagram (LDR)) Struktūrizuotas tekstas (Statement list (STL)) Suformuotas tekstas Funkcijos diagrama Nuosekliosios funkcinės diagramos Papildomas CFC
CPU Duomenys	32 bit RISC Procesorius 24 MHz Watchdog