


Griebtuvo pirštas BUB-HGPT-80-B

Gaminio numeris: 560251

FESTO

tinka T- griovelio tipo griebtuvui HGPT-...-B.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	80
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Produkto svoris griebtuvui	1.738 g
Montavimo tipas	Su kiauryme ir centravimo įvore
Informacija	atitinka RoHS
Material unmachined part	Aliuminio liejinys