

# Kabelis

## VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-2,5

Gaminio numeris: 560410

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Produkto svoris	605 g
Elektrinis pajungimas	Jungtis su kabeliu
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio priedas	Suitable for energy chains
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	63 mm
Kabelio skersmuo	12,5 mm
Kabelio struktūra	25x0,34
Apsaugos klasė	IP67 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PU)