


Kabelis

VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10

Gaminio numeris: 560418

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Produkto svoris	2.290 g
Elektrinis pajungimas	Jungtis su kabeliu
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio priedas	Standartas
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	122 mm
Kabelio skersmuo	10,2 mm
Kabelio struktūra	25x0,34
Apsaugos klasė	IP67 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	PVC