

Kolektoriaus pagrindas VABV-S2-2S-G12-T2

Gaminio numeris: 560841

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	59 mm
Skirstytuvų salos tipas	44
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	610 g
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/2
Informacija	atitinka RoHS
Material plate	Padengtas aliuminiu