


# Plokštė

## VMPAL-EG-QS10

Gaminio numeris: 560957

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                          | Reikšmė                             |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Plotis                           | 20,5 mm                             |
| Ilgis                            | 107,3 mm                            |
| Integruota funkcija              | ducted exhaust air                  |
| Skirstytuvų salos struktūra      | Valve sizes can be mixed            |
| Operating pressure MPa           | -0,09 ... 1 MPa                     |
| Darbinis slėgis                  | -0,9 ... 10 bar                     |
| Slėgio valdymo diapazonas        | 0,5 ... 5 bar                       |
| Įėjimo slėgis 1                  | 0,5 ... 10 bar                      |
| Atsparumo korozijai klasė CRC    | 3 - High corrosion stress           |
| PWIS conformity                  | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Aplinkos temperatūra             | -5 ... 50 °C                        |
| Produkto svoris                  | 30 g                                |
| Pneumatiniai portai 3/5 sujungti | vamzdeliui, 10mm išorinio skersmens |
| Informacija                      | atitinka RoHS                       |
| Material plate                   | PA                                  |