


Plokštė VMPAL-EG-QS3/8"

Gaminio numeris: 560959

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	20,5 mm
Ilgis	107,3 mm
Integruota funkcija	ducted exhaust air
Skirstytuvų salos struktūra	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 5 bar
Įėjimo slėgis 1	0,5 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	60 g
Pneumatiniai portai 3/5 sujungti	vamzdeliui, 3/8" išorinio skersmens
Informacija	atitinka RoHS
Material plate	PA